

**Garant****Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 50XSE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 50XSE
GTIN	4067263161035
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.**
- **Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**
- **Automatizační rozhraní.**
- **Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.**
- **Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.**
- **Rychlá a intuitivní obsluha.**
- **Přesnost opakování <0,01 mm.**
- **Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.**
- **Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.**
- **Upínací hrana pro upínky.**
- **Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.**

**Použití:**

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

**Vhodné pro:**

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

**Rozsah dodávky:**

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, **kryt vřetena č. 363083.**

**Zvláštní příslušenství:**

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

**Upozornění:**

Vhodné nastavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nastavbovými čelistmi.

**Včetně adaptace vhodné pro Erowa ITS50.**

## Technický popis

Rozsah upnutí S2	49 - 65 mm
Podélná drážka	20 mm
Spodní strana s roztečí	52 mm
Výška H	35 mm
L	96 mm
Rozsah upnutí S1	0 - 22 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Xtric 50
Upínací síla do maximálně	16 kN
B	50 mm
B	80 mm
Maximální utahovací moment	40 Nm
Rozměry velikostí klíčů	7 mm
Rozměry velikostí klíčů	3 mm
Řada	Xtric
Hmotnost	2,215 kg
Druh produktu	Strojní svěrák