

HOLEX**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232250 36
GTIN	4045197589071
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.
S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Užitná délka L_1 : 209,6 mm

\varnothing stopky D_s : 40 mm

Délka stopky L_s : 70 mm

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Užitná délka L_1	209,6 mm
\varnothing stopky D_s	40 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Délka stopky L_s	70 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20	232990 TX20
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600