

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 3/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Chodů na palec: 10

Závit Ø: 19,05 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Ø otvoru pod závit: 16,5 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	57,15 mm
Chodů na palec	10
Stoupání závitu	2,54 mm
Ø stopky D _s	14 mm

Závit Ø	19,05 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	11 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	3/4-10 UNC
Druh závitu	UNC
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Celková délka L	125 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný