

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8xD, Typ: 18****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 18
GTIN	4045197592637
Třída artiklu	22G

Popis**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na požádání.

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Užitná délka L_1 : 273,1 mm

Morse kužel MK velikost: 3

Upínací šrouby: 232990 TX9

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX9
Užitná délka L_1	273,1 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Morse kužel MK velikost	3
Počet břitů Z	2
Provedení	8xD
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX8	232990 TX8
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9