

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 3×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232245 25
GTIN	4045197658098
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.  
S vnitřním chlazením.

**Přímé drážky.****Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Užitná délka  $L_1$ : 85,7 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 32 mm

Délka stopky  $L_s$ : 60 mm

Upínací šrouby: 232990 TX15

**Technický popis**

Užitná délka $L_1$	85,7 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	32 mm
Upínací šrouby	232990 TX15
Délka stopky $L_s$	60 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D

Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600