

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 3×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232258 48
GTIN	4045197658470
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

Přímé drážky.**Upozornění:**

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah Ø D_c: 48 - 65 mm

Užitná délka L₁: 130,1 mm

Morse kužel MK velikost: 5

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Rozsah Ø D _c	48 - 65 mm
Užitná délka L ₁	130,1 mm
Upínací šrouby	232990 TX20
Morse kužel MK velikost	5
Počet břitů Z	2
Provedení	3×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami**Příslušenství**Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20

232990 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600