

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 25
GTIN	4045197592644
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

Upozornění:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530**.

Vnitřní chlazení: ne

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Užitná délka L_1 : 289 mm

Morse kužel MK velikost: 4

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX15
Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Užitná délka L_1	289 mm
Morse kužel MK velikost	4
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami**Příslušenství**

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15

232990 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9

232990 TX9

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600