

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 22X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132845 22X1,5
GTIN	4067263161783
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 20,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	14,5 mm
Rozměr závitu	M22×1,5
Ø otvoru pod závit	20,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	18 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	66 mm

Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	MF
Stoupání závitu	1,5 mm
Celková délka L	125 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Závit Ø	22 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

