

**Garant****Strojní závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131110 M2,5
GTIN	4067263819790
Třída artiklu	11I

**Popis****Provedení:**

**Závitník High-Performance** speciálně navržený pro **hliníkové slitiny a slitiny neželezných kovů**. **Obzvláště dlouhé drážky na odvádění třísek** a délka krčku pro použitelnou **hloubku závitů až 4×D**.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální stabilitu řezné hrany.**
- **Vysoce hladký povlak DLC pro odolnost proti opotřebení a zamezení efektu studeného svaru.**
- **Obzvláště dlouhá geometrie prostoru pro třísky.**

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Rozměr závitů	M2,5
Stoupání závitů	0,45 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobní norma
Druh závitů	M
Počet břitů Z	2
Hloubka závitů	10 mm
Závit Ø	2,5 mm
Celková délka L	55 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Počet drážek na třísky	2
Povlak	DLC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 4xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	žlutá
Řada	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	vhodný	35 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	32 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	20 m/min	N
PMMA Akryl	omezené použití	20 m/min	N
PA 66	omezené použití	18 m/min	N
PEEK	vhodný	18 m/min	N
Cu	vhodný	18 m/min	N
CuZn	vhodný	25 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.

vhodný