

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 3/8-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Použití:**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 16

Závit Ø: 9,53 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Ø otvoru pod závit: 8 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	8 mm
Stoupání závitů	1,587 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	UNC
Závit Ø	9,53 mm
Ø stopky D _s	9 mm

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	28,59 mm
Chodů na palec	16
Stopka 4hran □	7 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm
Rozměr závitu	3/8-16 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný