

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132845 10X1
GTIN	4067263161653
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

Rozměr závitu	M10×1
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	7 mm
Druh závitu	MF
Stoupání závitu	1 mm
Hloubka závitu	30 mm

Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	5,5 mm
Závit Ø	10 mm
Celková délka L	90 mm
Norma	DIN 374
Ø otvoru pod závit	9 mm
Řezný materiál	HSS E
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

