

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 24X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 24X1,5
GTIN	4067263162285
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronzu.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 22,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	14,5 mm
Rozměr závitů	M24×1,5
Norma	DIN 374
Závit Ø	24 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	60 mm
Počet břitů Z	4

Druh závitu	MF
Stoupání závitu	1,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	22,5 mm
Celková délka L	140 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Počet drážek na třísky	4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokrý max.

vhodný