

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 6X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136255 6X0,5
GTIN	4067263162094
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 5,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	15 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	80 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stoupání závitů	0,5 mm

Rozměr závitu	M6×0,5
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	6 mm
Norma	DIN 374
Druh závitu	MF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	Bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

