

**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131265 M10
GTIN	4067263161554
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Norma	DIN 371
Závit Ø	10 mm
Celková délka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Hloubka závitů	20 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Počet drážek na třísky	4
Druh závitů	M
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitů	1,5 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitu	M10
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		