

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 50/4
GTIN	4960664707621
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Ø břitu D_c	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	3,5 mm
Ø D_3	33 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..

Upínací otvor \varnothing	22 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	83 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	32,4 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,64 stupeň
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229718
---------------	--------