

**Videoendoskop VTec X se sondou, Ø 6,1 mm, Délka sondy: 8000mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 492829 8000   |
| GTIN           | 2050002080744 |
| Třída artiklu  | 49C           |

**Popis****Provedení:**

Videoendoskop VTecX byl vyvinut speciálně pro náročné provozní podmínky v průmyslovém prostředí. Extrémně robustní korpus odolný proti nárazům je vyroben z chemicky odolného plastu. Robustní sondu se 4cestným úhlem natočení (360°) vyrobenou z wolframového opletení a s odolnou hlavou sondy z nerezové oceli lze použít i v extrémních kontrolních oblastech. Ovládání joystickem umožňuje intuitivně jednoduché a přesné ovládání sondy. Kamera v hlavě sondy má díky senzoru HD CMOS vysokou snímkovou frekvenci a rozlišení. Světelný zdroj HighPower LED a vysoce výkonný optický světlovod osvětlují kontrolovanou oblast velmi jasně a zviditelňují i ty nejmenší detaily.

**Směr pohledu duální kamery lze snadno přepínat z 0° na 90° stisknutím tlačítka.**

**Výhoda:**

- **Brilantní 5,5palcový dotykový displej Full HD (16:9, 1920 x 1080px) pro ostré snímky pro vypovídající analýzu poškození.**
- **Snímač CMOS s vysokým rozlišením pro snímky v HD kvalitě.**
- **Skříň odolná proti otřesům z plastu odolného proti chemikáliím a opotřebení.**
- **Joystick s intuitivní kontrolou pohybu a přesným ovládáním.**
- **Robustní sonda s 4cestným vychýlením (360°) z wolframového opletení a robustní hlavou sondy z ušlechtilé oceli.**
- **Vysoká kvalita obrazu s vychýlením 360°.**

- **Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akumulátorů. Provoz je možný i se síťovým napáječem.**
- **Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.**
- **Světelný zdroj LED HighPower a vysoce výkonné světlovody ze skleněných vláken zajišťují vynikající osvětlení.**

**Rozsah dodávky:**

Přepravní kufřík, nabíječka baterií, 4x Li-Ion akumulátor, síťový napáječ, paměťová SD karta, USB kabel, micro USB kabel, mini HDMI kabel.

---

**Technický popis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Úhel otevření obrazu   | 100 stupeň |
| Úhel otevření obrazu   | 90 stupeň  |
| Zorný úhel             | 0 stupeň   |
| Zorný úhel             | 90 stupeň  |
| Rozsah zaostření       | 7 - 80 mm  |
| Rozsah zaostření       | 3 - 30 mm  |
| Atribut názvu produktu | Ø 6,1 mm   |
| Druh produktu          | Endoskop   |