

**Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
100/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222065 100/6
GTIN	4960664707768
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Technický popis

Ø břitu D_c	100 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	2 mm
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm

Velikost vyměnitelných destiček	14
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ u LD geometrie	5 mm
$\varnothing D_3$	76 mm
Počet břitů Z	6
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	176 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	75 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,28 stupeň
Úhel nastavení k	10 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229719
---------------	--------