

**Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

**Použití:**

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SOMT..
Upínací závit M	M16
Šroub pro vyměnitelné destičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub> u LD geometrie	3,5 mm

Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,43 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229717
---------------	--------