

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232250 25
GTIN	4045197589064
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.  
S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Užitná délka  $L_1$ : 187,3 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 32 mm

Délka stopky  $L_s$ : 60 mm

Upínací šrouby: 232990 TX15

**Technický popis**

Rozsah $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Upínací šrouby	232990 TX15
Užitná délka $L_1$	187,3 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	32 mm
Délka stopky $L_s$	60 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9	232990 TX9
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600