



Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130250 M12
GTIN	4067263021964
Třída artiklu	12G

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Stoupání závitu	1,75 mm
Rozměr závitu	M12
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	12 mm
Hloubka závitu	24 mm
Ø otvoru pod závit	10,2 mm

Celková délka L	70 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

