

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232255 12
GTIN	4045197589095
Třída artiklu	22G

**Popis****Provedení:**

S vnitřním chlazením.

**Upozornění:**

Hodnoty posuvu  $f$  snižte o 5 % a hodnoty  $v_c$  o 10 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Užitná délka  $L_1$ : 111,1 mm

$\varnothing$  stopky  $D_s$ : 20 mm

Délka stopky  $L_s$ : 50 mm

Upínací šrouby: 232990 TX7

**Technický popis**

$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
Užitná délka $L_1$	111,1 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Délka stopky $L_s$	50 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7	232990 TX7