



Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130250 M4
GTIN	4067263021919
Třída artiklu	12G

Popis

Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Norma	DIN 352
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	8 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Druh závitů	M
Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitů	M4
Celková délka L	45 mm
Stoupání závitů	0,7 mm
Závit Ø	4 mm

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

