

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130250 M6
GTIN	4067263021933
Třída artiklu	12G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, **skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**  
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

**Technický popis**

Norma	DIN 352
Celková délka L	50 mm
Závit Ø	6 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stoupání závitu	1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Řezný materiál	HSS
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	5 mm
Hloubka závitu	12 mm
Rozměr závitu	M6

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

