



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Délka vyložení L_1	32 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229915 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	9 mm
Ø stopky D_5 h6	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	204 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	0,9 mm
Velikost vyměnitelných destiček	06
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,4 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	8,2 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229915
---------------	--------