

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232255 25 |
| GTIN | 4045197592521 |
| Třída artiklu | 22G |

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Užitná délka L_1 : 288,9 mm

\varnothing stopky D_s : 32 mm

Délka stopky L_s : 60 mm

Upínací šrouby: 232990 TX15

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------|
| \varnothing stopky D_s | 32 mm |
| Rozsah $\varnothing D_c$ | 25 - 35 mm |
| Užitná délka L_1 | 288,9 mm |
| Upínací šrouby | 232990 TX15 |
| Délka stopky L_s | 60 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Provedení | 8×D |
| Stopka | ISO 9766 |

| | |
|------------------|---|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm | 659874 50 |
| Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX9 | 232990 TX9 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15 | 232990 TX15 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |