

**Hrncové magnety „Hold fast“, AlNiCo, Ø: 44mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085968 44
GTIN	5012095492214
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

Pro zvedání magnetu z obrobku pomocí odtlačovacího vřetene. Se 2 závitovými otvory M8 pro upevnění držáků.

Technický popis

Hmotnost	0,6 kg
Počet montážních závitů	2
Montážní závit v magnetické hlavě	M8 mm
Jmenovitá přidržovací síla	200 N
Výška tělesa magnetu	44,5 mm
Ø	44 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

