

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 8×D, Typ: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232255 36
GTIN	4045197592538
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10.

S vnitřním chlazením. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Užitná délka L_1 : 349,3 mm

\varnothing stopky D_s : 40 mm

Délka stopky L_s : 70 mm

Upínací šrouby: 232990 TX20

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX20
\varnothing stopky D_s	40 mm
Užitná délka L_1	349,3 mm
Rozsah $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Délka stopky L_s	70 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	ISO 9766

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX15	232990 TX15
Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX20	232990 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600