

**Garant****ZCMX 070304, Typ: HBZ025**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Třída artiklu	21E

## Popis

### Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

## Technický popis

Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 210 m/min
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	P
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Typ	HBZ025
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení