

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média možný ve spojení se systémovými upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M12
Podložka	259031 49
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost stopky	25 mm
Řada	Master Eco
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroub pro podložku	259027 8

Příložka, šroub, O-kroužek	259036 22
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 49	259031 49
Jednotka upínky Typ 22	259036 22
Šroub pro podložku Typ 8	259027 8