

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Velikost destiček	9 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Celková délka L	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Řada	Master Eco
ISO kód držáku	SCLCR/L 1616F09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Velikost stopky	16 mm
Norma	DIN ISO 5610

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák