



## Magnet pro zvedání břemen UL Plus, maximální nosnost (rovná): 1000kg



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085995 1000   |
| GTIN           | 2050000965548 |
| Třída artiklu  | 08P           |

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Ovládací rukojeť s lehkým chodem s bezpečnostním blokováním spínacího mechanismu. Předběžná zkouška zvedaných nákladů pomocí bezpečnostní desky zaručuje bezpečnostní faktor 3:1.

#### Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů, (č. 085990; 085992; 085995) resp. tenkých plochých materiálů (č. 085985).

Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Maximální Ø kulatý: 450 mm

Maximální délka plošný: 1500 mm

Minimální tloušťka stěny plošného materiálu: 45 mm

Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu: 75 mm

Rozměr A: 260 mm

Rozměr B: 359 mm

### Technický popis

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 45 mm |
|---------------------------------------------|-------|

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Maximální nosnost kulatá                    | 400 kg                    |
| Maximální délka plošný                      | 1500 mm                   |
| Hmotnost                                    | 63 kg                     |
| Rozměr B                                    | 359 mm                    |
| Maximální nosnost plošná                    | 1000 kg                   |
| Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 75 mm                     |
| Rozměr A                                    | 260 mm                    |
| Rozměr F                                    | 391 mm                    |
| Rozměr E                                    | 140 mm                    |
| Rozměr D                                    | 174 mm                    |
| Maximální Ø kulatý                          | 450 mm                    |
| Rozměr C                                    | 176 mm                    |
| Rozměr G                                    | 72 mm                     |
| Protokol o zkoušce                          | Zkušební protokol výrobce |
| Druh produktu                               | Magnet pro zvedání břemen |