

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Lamač třísek	VM
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení