

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řzná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VG
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řzný materiál	TK

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení