

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VG
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení