

Garant**KNUX 160410L, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160410L HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	VM
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení