


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS

Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení