

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB7130-2
GTIN	4067263290841
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení