

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	6

Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení