

Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7130-2
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač třísek	VS

Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení