


Garant**WNMG 060404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Typ	HB7130-2
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení