

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T302 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	VM

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T302
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení