

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250170 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314967 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

CNMG 160612 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Typ | HB7140-2 |
| Lamač třísek | VM |
| Tolerance | M |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | M |
| Povlak | S povlakem |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 200 m/min |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160612 |
| Rohový rádius | 1,2 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |