

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 170 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 m/min
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení