

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 170 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 m/min
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	VG

Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení