

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB7140-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110404 HB7140-2 Typ: HB7140-2  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7140-2

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení