


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7140-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VS

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2 mm
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení