



## Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M18



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	130250 M18
GTIN	4067263021995
Třída artiklu	12G

### Popis

#### Provedení:

3dílná sada, skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

### Technický popis

Celková délka L	80 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Stoupání závitu	2,5 mm
Hloubka závitu	36 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Rozměr závitu	M18
Řezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M

Závit Ø	18 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

