

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení