

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130250 M5
GTIN	4067263021926
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, **skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Norma	DIN 352
Hloubka závitů	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Druh závitů	M
Stopka 4hran □	4,9 mm
Rozměr závitů	M5
Závit Ø	5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	45 mm
Řezný materiál	HSS
Stoupání závitů	0,8 mm

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

