

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7140-2
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M

Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení